

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 7/16-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 7/16-24
GTIN	4062406037048
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	10,1 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	7 mm
Antal spånspår	3
Gängdjup	33,33 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	24
totallängd L	110 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gäng-Ø	11,11 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	9 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	7/16-24 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp