

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.3/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.3/8-16
GTIN	4062406035792
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Gängdjup	69,85 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Varvper tum	16
Gängstigning	1,588 mm
Skafftyrkant □	22 mm
Gäng-Ø	34,925 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	33,4 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	UN

gänga	1.3/8-16 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp