

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.7/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.7/16-16
GTIN	4062406035877
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Antal spånspar	4
Gäng-Ø	36,512 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	16
Skaftfyrkant □	22 mm
Gängstigning	1,588 mm
Kärnhåls-Ø	35 mm
Gängdjup	73 mm
totallängd L	200 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UN

gänga	1.7/16-16 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp