

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 3/4-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 3/4-12
GTIN	4062406035198
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
totallängd L	125 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Varvper tum	12
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	2,117 mm
Gängdjup	38,1 mm
Kärnhåls-Ø	17 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	UN

gänga	3/4-12 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp