

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.1/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1.1/8-24
GTIN	4062406037741
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	28,575 mm
Kärnhåls-Ø	27,75 mm
Varvper tum	24
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gängdjup	57,15 mm
Skaftfyrkant □	18 mm
totallängd L	180 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.1/8-24 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp