

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 7/8-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 7/8-27
GTIN	4062406037482
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	21,4 mm
Gängstigning	0,94 mm
totallängd L	140 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	27
Gäng-Ø	22,23 mm
Gängdjup	66,69 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	7/8-27 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp