

Garant**Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.15/16-20****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer | 130030 1.15/16-20 |
| GTIN | 4062406036362 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------|
| Antal skär Z | 4 |
| Skaftdiameter D _s | 40 mm |
| Gängdjup | 98,4 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Skärmaterial | HSS E |
| Varvper tum | 20 |
| Antal spånspår | 4 |
| Gängstigning | 1,27 mm |
| totallängd L | 250 mm |
| Gäng-Ø | 49,212 mm |
| Skaftfyrkant □ | 32 mm |
| Kärnhåls-Ø | 48 mm |
| Gängtyp | UN |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 1.15/16-20 UN |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |