

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/2-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1/2-12
GTIN	4062406034931
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	12
Gängstigning	2,117 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Gängdjup	25,4 mm
Kärnhåls-Ø	10,75 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	12,7 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/2-12 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp