

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/4-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1/4-27
GTIN	4062406034580
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	27
Gängdjup	19,05 mm
Gängstigning	0,94 mm
Gäng-Ø	6,35 mm
totallängd L	80 mm
Kärnhåls-Ø	5,45 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	7 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/4-27 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp