

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ:  
NO.10-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 NO.10-24
GTIN	4062406036683
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	3,82 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	70 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gäng-Ø	4,83 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	24
Gängdjup	14,49 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	10-24 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp