

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/2-13****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1/2-13
GTIN	4062406034924
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	1,953 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
totallängd L	110 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	12,7 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	10,73 mm
Varvper tum	13
Gängdjup	38,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNC

gänga	1/2-13 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp