

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ:  
NO.12-36****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 NO.12-36
GTIN	4062406036720
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,706 mm
Gängdjup	16,47 mm
Gäng-Ø	5,49 mm
totallängd L	80 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	4,8 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Varvper tum	36
Gängtyp	UNS-LH

gänga	12-36 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp