

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.1/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.1/4-10
GTIN	4062406042417
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	20 mm
Gäng-Ø	31,75 mm
Gängdjup	63,5 mm
Varvper tum	10
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
totallängd L	180 mm
Gängstigning	2,54 mm
Kärnhåls-Ø	29,5 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.1/4-10 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp