

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1/4-36****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1/4-36
GTIN	4062406039035
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,706 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Gäng-Ø	6,35 mm
Varvper tum	36
Kärnhåls-Ø	5,7 mm
totallängd L	80 mm
Gängdjup	19,05 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	7 mm
Norm	DIN 371
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/4-36 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp