

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: NO.5-44****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 NO.5-44
GTIN	4062406038809
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	3,18 mm
totallängd L	56 mm
Antal spånspar	3
Gängdjup	9,54 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Varvper tum	44
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,577 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	2,7 mm
Gängtyp	UNF

gänga	5-44 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp