

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 5/16-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 5/16-24
GTIN	4062406039141
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	6,9 mm
Gängstigning	1,058 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Antal spånsår	3
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gäng-Ø	7,94 mm
Gängdjup	23,82 mm
totallängd L	90 mm
Varvper tum	24
Gängtyp	UNF

gänga	5/16-24 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp