

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.3/8-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.3/8-14
GTIN	4062406040284
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	200 mm
Gängdjup	69,85 mm
Antal spånspar	4
Antal skär Z	4
Skaftfyrkant □	22 mm
Gäng-Ø	34,925 mm
Varvper tum	14
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Gängstigning	1,814 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	33,3 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS

gänga	1.3/8-14 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp