

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: NO.12-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 NO.12-40
GTIN	4062406038953
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	6 mm
Gängdjup	16,47 mm
Norm	DIN 371
Gängstigning	0,635 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Varvper tum	40
totallängd L	80 mm
Kärnhåls-Ø	4,9 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	5,49 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS

gänga	12-40 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp