

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1-8
GTIN	4062406039929
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	8
Gäng-Ø	25,4 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	3,175 mm
totallängd L	160 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	22,15 mm
Gängdjup	76,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Skaftfyrkant □	16 mm
Gängtyp	UNC

gänga	1-8 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp