

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: NO.6-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 NO.6-32
GTIN	4062406038830
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	56 mm
Gängdjup	10,53 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,794 mm
Norm	DIN 371
Skafftyrkant □	3 mm
Skaftdiameter D _s	4 mm
Kärnhåls-Ø	2,77 mm
Varvper tum	32
Gäng-Ø	3,51 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNC

gänga	6-32 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp