

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 15/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 15/16-12
GTIN	4062406039837
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2,117 mm
Gängdjup	47,64 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	12
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gäng-Ø	23,812 mm
Kärnhåls-Ø	21,8 mm
Antal spånspar	3
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	160 mm
Antal skär Z	3
Gängtyp	UN

gänga	15/16-12 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp