

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.1/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.1/4-14
GTIN	4062406042394
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	14
Gängstigning	1,814 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
totallängd L	180 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	30 mm
Skafftyrkant □	20 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	31,75 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	63,5 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.1/4-14 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp