

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.1/4-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.1/4-24
GTIN	4062406040116
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	63,5 mm
Antal spånspår	4
Varvper tum	24
Norm	DIN 376
totallängd L	180 mm
Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	20 mm
Gängstigning	1,058 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	31,75 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Kärnhåls-Ø	30,75 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1.1/4-24 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp