

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 5/16-36****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 5/16-36
GTIN	4062406039110
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	6,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	7,25 mm
Gängstigning	0,706 mm
Gängdjup	23,79 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	7,94 mm
Varvper tum	36
Antal spånspar	3
Norm	DIN 371
totallängd L	90 mm
Gängtyp	UNS

gänga	5/16-36 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp