

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 7/8-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 7/8-14
GTIN	4062406039776
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftfyrcant <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	20,4 mm
Gängstigning	1,814 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	18 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	22,23 mm
totallängd L	140 mm
Gängdjup	66,69 mm
Varvper tum	14
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNF

gänga	7/8-14 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp