

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 15/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 15/16-20
GTIN	4062406039813
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
totallängd L	160 mm
Gängstigning	1,27 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Gängdjup	47,64 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Kärnhåls-Ø	22,7 mm
Varvper tum	20
Gäng-Ø	23,812 mm
Gängtyp	UNEF

gänga	15/16-20 UNEF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp