

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 5/8-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 5/8-27
GTIN	4062406039493
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	15 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	15,88 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	27
Gängstigning	0,94 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängdjup	47,64 mm
Gängtyp	UNS

gänga	5/8-27 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp