

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.7/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1.7/8-12
GTIN	4062406038571
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftfyrcant <input type="checkbox"/>	29 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	2,117 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
totallängd L	250 mm
Kärnhåls-Ø	45,6 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Varvper tum	12
Gängdjup	95,25 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	47,625 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.7/8-12 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp