

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 5/16-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 5/16-40
GTIN	4062406039103
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	8 mm
Gängstigning	0,635 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	40
Gängdjup	23,79 mm
totallängd L	90 mm
Gäng-Ø	7,94 mm
Kärnhåls-Ø	7,4 mm
Antal spånspar	3
Gängtyp	UNS

gänga	5/16-40 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp