

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 2-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 2-10
GTIN	4062406040932
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	48,4 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Gängdjup	101,6 mm
Gäng-Ø	50,8 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Gängstigning	2,54 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Varvper tum	10
totallängd L	250 mm
Gängtyp	UNS

gänga	2-10 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp