

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1.3/4-10
GTIN	4062406038465
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	10
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	29 mm
Gängstigning	2,54 mm
Antal skär Z	4
totallängd L	220 mm
Gängdjup	88,9 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Gäng-Ø	44,45 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	42 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.3/4-10 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp