

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 3/4-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 3/4-18
GTIN	4062406039646
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	18
Gängdjup	57,15 mm
totallängd L	125 mm
Kärnhåls-Ø	17,75 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,411 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	19,05 mm
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	14 mm
Gängtyp	UNS

gänga	3/4-18 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp