

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.7/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.7/8-12
GTIN	4062406040819
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	12
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	45,6 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	2,117 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	95,25 mm
Skafftyrkant □	29 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
totallängd L	250 mm
Gäng-Ø	47,625 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	UN

gänga	1.7/8-12 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp