

Garant**Maskingängttappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.7/8-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.7/8-14
GTIN	4062406040802
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	46 mm
totallängd L	250 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Gängdjup	95,25 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	29 mm
Varvper tum	14
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	47,625 mm
Gängstigning	1,814 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Gängtyp	UNS

gänga	1.7/8-14 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp