

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.11/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.11/16-18
GTIN	4062406042851
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	36 mm
Kärnhåls-Ø	41,6 mm
Antal spånspar	4
Norm	DIN 376
Varvper tum	18
totallängd L	220 mm
Skaftfyrcant □	29 mm
Gängstigning	1,411 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	85,72 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	42,862 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	1.11/16-18 UNEF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp