

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 2-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 2-18
GTIN	4062406040895
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	250 mm
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Varvper tum	18
Skafftyrkant □	32 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Gängdjup	101,6 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	50,8 mm
Kärnhåls-Ø	49,5 mm
Gängstigning	1,411 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UNS

gänga	2-18 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp