

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 3/8-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 3/8-32
GTIN	4062406041434
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	100 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,794 mm
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	8,85 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	28,59 mm
Varvper tum	32
Skaftfyrkant □	8 mm
Gäng-Ø	9,525 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	3/8-32 UNEF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp