

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.5/8-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.5/8-20
GTIN	4062406042776
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Gängdjup	82,55 mm
Gängstigning	1,27 mm
Kärnhåls-Ø	40,08 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Gäng-Ø	41,275 mm
totallängd L	200 mm
Varvper tum	20
Antal spånspår	4
Skaftfyrkant □	24 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.5/8-20 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp