

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.1/2-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.1/2-20
GTIN	4062406044879
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Skaftfyrcant □	24 mm
Gängstigning	1,27 mm
totallängd L	200 mm
Antal spånspår	4
Varvper tum	20
Gängdjup	95,25 mm
Kärnhåls-Ø	36,89 mm
Gäng-Ø	38,1 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.1/2-20 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp