

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 11/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 11/16-20
GTIN	4062406041823
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Gängstigning	1,27 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	14 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	11 mm
Gängdjup	34,92 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	20
Gäng-Ø	17,462 mm
totallängd L	125 mm
Kärnhåls-Ø	16,25 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	11/16-20 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp