



Laseravståndsmätare DISTO™, Typ: D2



Beställningsdata

Ordernummer	465550 D2
GTIN	7640110696347
Artikelklass	47C

Beskrivning

Utförande:

Slagfast plasthölje med lättmanövrerad symbolknappsats. Högklassig **Leica-glasoptik** i ett extra temperaturbeständigt och stabilt **magnesiumhölje**. Belyst och roterande färgskärm som ger optimal läsbarhet. Power Range Technology™ för mätningar **upp till 150 m utan måltavla**. Laserklass 2 enligt ISO 16331-1 kontrollerad. Liten och praktisk laseravståndsmätare för inomhusbruk.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Skyddsväska och skyddspåse. Inklusive 2x batteri nr 081561 stl. LR3.

OBS!:

Dataöverföring via Bluetooth® Smart; även till smartphones med appen Leica "DISTO™ Plan" (Android från version 4.3, Apple från iPhone 4s). Skapa skisser enkelt.

Teknisk beskrivning

vikt	100 g
------	-------

indirekt mätning (Pythagoras)	ja
Längd	116 mm
höjd	26 mm
IP-skyddsklass	IP 54
räckvidd	100 m
addition/subtraktion	ja
senaste mätningar sparas	ja
minimal-/maximalmätning	ja
Bredd	44 mm
yt- och volymberäkning	ja
strömförsörjning	081561 LR3
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
flerfunktionsändstycke	ja
Mätnoggrannhet	±1,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridriven
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
laserklass enligt IEC 825-1	2
Produktslag	Avståndsmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------