

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.3/4-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.3/4-12
GTIN	4062406045173
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	111,1 mm
Varvper tum	12
Gäng-Ø	44,45 mm
Kärnhåls-Ø	42,4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
totallängd L	220 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	2,117 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	29 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.3/4-12 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp