

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 7/8-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 7/8-20
GTIN	4062406041984
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Varvper tum	20
Gäng-Ø	22,23 mm
Antal spånspår	3
Gängdjup	66,69 mm
totallängd L	140 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	21,15 mm
Gängstigning	1,27 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	7/8-20 UNEF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp