

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1/2-13****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1/2-13
GTIN	4062406041649
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,953 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
totallängd L	110 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	13
Gängdjup	38,1 mm
Gäng-Ø	12,7 mm
Kärnhåls-Ø	10,73 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1/2-13 UNC LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp