

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.1/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.1/8-8
GTIN	4062406044534
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	180 mm
Antal spånspar	4
Gäng-Ø	28,575 mm
Varvper tum	8
Skaftfyrkant □	18 mm
Gängstigning	3,175 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	71,44 mm
Kärnhåls-Ø	25,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	22 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UN

gänga	1.1/8-8 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp