

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 3/4-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 3/4-20
GTIN	4062406041878
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Gängdjup	57,15 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,27 mm
Skaftdiameter D _s	14 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	18 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	20
totallängd L	125 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	3/4-20 UNEF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp