

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 5/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 5/16-18
GTIN	4062406039165
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	23,82 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	90 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Varvper tum	18
Kärnhåls-Ø	6,55 mm
Gäng-Ø	7,94 mm
Skaftfyrcant □	6,2 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,411 mm
Gängtyp	UNC

gänga	5/16-18 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp