

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.15/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.15/16-12
GTIN	4062406045340
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Gäng-Ø	49,212 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Gängstigning	2,117 mm
totallängd L	250 mm
Gängdjup	123 mm
Varvper tum	12
Kärnhåls-Ø	47,2 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Gängtyp	UN

gänga	1.15/16-12 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp