

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.5/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.5/8-8
GTIN	4062406042837
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	3,175 mm
Skaftfyrcant □	24 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	38,3 mm
Gäng-Ø	41,275 mm
Antal spånspår	4
Varvper tum	8
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Gängdjup	82,55 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.5/8-8 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp