

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.7/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.7/8-18
GTIN	4062406043025
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	18
Norm	DIN 376
Antal spånspar	4
totallängd L	250 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	47,625 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Gängstigning	1,411 mm
Gängdjup	95,25 mm
Kärnhåls-Ø	46,35 mm
Skaftfyrkant □	29 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.7/8-18 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp